

MGA0065


Valid from / en cours de validité depuis le / en espera de validación desde el / in corso di validità dal / gültig seit dem / válida a partir de

09/03/2026

Product Sheet (EN)	2
Fiche Technique (FR)	4
Ficha producto (ES)	6
Scheda Prodotto (IT)	8
Eigenschaften (DE)	10
Ficha do Produto (PT)	12

PRODUCT SHEET

valid from 09/03/2026

IDENTIFICATION OF THE BATTERY FOR MEDICAL DEVICE	Type	Non-rechargeable battery	
	Commercial designation	Alkaline Battery Pack 2x AAA NX 2S1P ST1 3V 1460mAh PHR	
	Reference	MGA0065	
	EAN	3660766501080	
	Brand	NX	
	Compatible / original battery	Compatible	
	Packaging	Unitary	
Refurbishable	yes		

UTILISATION RECOMMANDÉE

Follow the instructions and recommendations specific to each model, using the technical instructions and document resources from the devices in which the battery is used

Brands	Equipment	Models	PN
na	na	na	na

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS	Chemistry	alkaline
		Type	LR03 - AAA
		IEC designation	2LR11/45
		Rated voltage	3 V
		Nominal capacity	1460 mAh
	Internal resistance Ω	0,6 Ω	
	PERFORMANCE	Warranty	24 months
	Shelf lifespan	Up to 10 years	

*Value valid at 20 °C under optimal storage conditions. The voltage and the actual capacity in use can be affected by several factors, especially the temperature, the discharge current, the pack's history (ex:use, storage), etc








	DISCHARGE	Range of operating voltage	0,9 V To 1,5 V
		Min tension in discharge	0,9 V
		Max discharge current	1460 mAh
	CONTROL ELECTRONICS	Electrical protection	No
		Low voltage detection threshold	No
Over current detection threshold		No	

These devices not only designed to protect the pack in case of an equipment failure. They must not be used to control the discharge. The protection circuits have a response time of a few milliseconds.

MECHANICAL CHARACTERISTICS	Dimensions (+/- 2mm)	Length	20,4 mm
		Width	10,6 mm
		Depth	45,6 mm
	Weight (+/- 10%)	25,3 Gr	
	Mechanical protection	Shrink sleeve	
	Wire length (+/- 5mm)	100 mm	
Terminal	PHR		



CONDITIONS OF USE, STORAGE, AND TRANSPORT	CONDITIONS OF USE	Discharge temperature	-18 °C to +50 °C	
		CONDITIONS OF STORAGE	Storage temperature	10 °C to +25 °C
			Level of humidity	45 % - 85 %
			Max storage time	10 Years
	TRANSPORT	UN code	NA	
		ADR/RID classification	NA	
		IMDG classification	NA	
		IATA classification	NA	
		Capacity in watt-hours	4,38 Wh	

INSTRUCTIONS	HANDLING	Ensure that the batteries' terminals do not touch. Protect the terminals to minimise the risk of short circuit
	STORAGE	<ul style="list-style-type: none"> Do not leave within the reach of children Store in a room with a ceiling/roof and protect from direct sunlight, bad weather including rain, snow and others Make sure to store in a dry place Protect against any risk of physical damage or any exposure to organic solvents and other incompatible materials Do not store the batteries next to heat sources, flames or sparks. Ensure the storage areas are well-ventilated.
	COMMISSIONING	<ul style="list-style-type: none"> Check the batteries and the connectors: wires not damaged, battery not swollen, burnt smell, oxidation of the connectors, leak... Respect the polarity Do a full charge with the adequate charger before the first use. To have the equipment and battery inspected by a technician.
	CASE OF LITHIUM METAL BATTERIES	There is an explosion hazard with lithium metal batteries in the following cases: deep discharging, over-discharge towards 0V. Immediately replace the batteries as soon as the low level warning appears.
	WARNINGS	<p>DO NOT TRY TO RECHARGE A NON-RECHARGEABLE BATTERY: HIGH EXPLOSION AND LEAK HAZARD</p> <ul style="list-style-type: none"> Read the instructions of the device Only use in compatible devices Respect the storage conditions Do not use if the battery is damaged, do not burn, do not pierce, do not dismantle or modify. The protection

EXPLANATION OF SYMBOLS	LABELLING	
		Catalogue reference
		Lot number
		Manufacturer's address
		To recycle in a suitable salvage and recycling structure
		Read the product sheet and the instruction manual
		Production date
		compliant with all EU regulation applicable to this product, including the 2023/1542 regulation

FICHE PRODUIT

en cours de validité depuis le 09/03/2026

IDENTIFICATION DE LA BATTERIE POUR DISPOSITIF MEDICAL	Type	Batterie non rechargeable	 
	Désignation commerciale	Batterie alcaline 2x AAA NX 2S1P ST1 3V 1460mAh PHR	
	Référence	MGA0065	
	EAN	3660766501080	
	Marque	NX	
	Batterie compatible / origine	Compatible	
	Conditionnement	Unitary	
Renovable	oui		

UTILISATION RECOMMANDÉE

Suivre les instructions et recommandations spécifiques à chaque modèle en se référant aux notices et documentations techniques des équipements dans lesquels la batterie est utilisée.

Marques	Equipement	Modèles	PN
na	na	na	na

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	Technologie	alcaline
		Type	LR03 - AAA
		Désignation IEC	2LR11/45
		Tension nominale	3 V
		Capacité nominale	1460 mAh
	Résistance interne	0,6 Ω	
	PERFORMANCE	Garantie	24 mois
	Durée de vie au stockage	Jusqu'à 10 ans*	

* Valeurs valables à 20 °C en conditions de stockage optimales , La tension et la capacité réelle en utilisation peuvent être affectées par divers facteurs, notamment la température, le courant de décharge, l'historique du pack (ex :application, stockage), etc

	DÉCHARGE	Plage de tension d'utilisation	0,9 V à 1,5 V
		Tension min en décharge	0,9 V
		Courant de décharge maxi	1460 mAh
	ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE	Protection électrique	Non
		Coupure tension basse	Non
		Courant max de coupure	Non






Ces appareils sont seulement conçus pour protéger le pack en cas de défaillances du matériel. Ils ne doivent pas être utilisés pour contrôler la décharge. Les circuits de protection ont un temps de réponse de l'ordre de quelques millisecondes.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Dimensions (+/- 2mm)	Longueur	20,4 mm
		Largueur	10,6 mm
		Epaisseur	45,6 mm
	Poids (+/- 10%)	25,3 Gr	
	Protection mécanique	Manchon rétractable	
	Longueur fils (+/- 5mm)	100 mm	
	Terminaison	PHR	





CONDITIONS D'UTILISATION, DE STOCKAGE & DE TRANSPORT	CONDITIONS D'UTILISATION	Température de décharge	-18 °C à +50 °C
	CONDITIONS DE STOCKAGE	Température de stockage	10 °C à +25 °C
		Taux d'humidité	45 % - 85 %
		Durée de stockage maxi	10 Ans
	TRANSPORT	Code UN	NA
		Classification ADR/RID	NA
		Classification IMDG	NA
		Classification IATA	NA
		capacité en wattheures	4,38 Wh

INSTRUCTIONS	MANIPULATION	<i>Veiller à ce que les cosses des batteries ne soient pas en contact les unes avec les autres. Minimiser le risque de court-circuit en protégeant les cosses .</i>
	STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas laisser à la portée des enfants • Stocker sous un toit et protéger contre l'exposition directe au soleil et les intempéries, y compris la pluie, la neige et autres intempéries. • Veiller particulièrement à maintenir des conditions de stockage sèches. • Protéger contre tout risque d'endommagement physique ou contre toute exposition à des solvants organiques et autres matières incompatibles. • Ne pas stocker de batteries à proximité de sources de chaleur, de flammes directes ou d'étincelles. • S'assurer que les zones de stockage des batteries sont bien ventilées.
	MISE EN SERVICE	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler la batterie et la connectique : fils non abimés, batterie non gonflée, odeur de brulé, oxydation des contacts, fuite... • Respecter la polarité • Contrôler la température après la mise en service : il est anormal que la batterie s'échauffe. En cas d'échauffement anormal démonter la batterie de son équipement et faire contrôler l'équipement et la batterie par un technicien.
	CAS DES PILES AU LITHIUM MÉTAL	<i>Ces piles présentent des risques d'explosion dans les cas suivants : décharge profonde, forçage à 0V. Remplacer immédiatement les piles dès l'apparition du signal niveau bas.</i>

AVERTISSEMENTS	<p>NE PAS TENTER DE RECHARGER UNE BATTERIE NON RECHARGEABLE : RISQUE IMPORTANT D'EXPLOSION OU DE FUITE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulter la notice de votre appareil. • Utiliser uniquement dans les appareils compatibles. • Respecter les conditions de stockage. • Ne pas utiliser si la batterie est endommagée ne pas brûler, ne pas percer, ne pas démonter ou modifier, les circuits de protection protègent la batterie et l'équipement : ne pas les désactiver.
-----------------------	--

EXPLICATION DES SYMBOLES	ETIQUETAGE	
	REF	Référence catalogue
	LOT	Numéro de lot
		Adresse fabricant
		A recycler dans une structure de récupération et de recyclage adaptée
		Consulté les instructions dématérialisés avant utilisation (eIFU : electronic instruction for use : instruction d'utilisation dématérialisés). Indique que l'utilisateur doit consulter les instructions avant utilisation.
		Date de production
		conforme à toutes les réglementations de l'UE applicables à ce produit, y compris la réglementation 2023/1542

FICHA PRODUCTO				
en espera de validación desde el 09/03/2026				
IDENTIFICACIÓN DE LA BATERÍA PARA DISPOSITIVO MÉDICO	Tipo	Baterías non recargable		
	Designación comercial	Batería alcalina 2x AAA NX 2S1P ST1 3V 1460mAh PHR		
	Referencia	MGA0065		
	EAN	3660766501080		
	Marca	NX		
	Batería Compatible / Original	Compatible		
	Acondicionamiento	Unitary		
Reacondicionable	sí			
USO RECOMENDADO				
<i>Seguir las instrucciones y las recomendaciones específicas de cada modelo refiriéndose a las documentaciones técnicas de los equipos en los cuales se usan las baterías.</i>				
Marcas	Equipo	Modelos	PN	
na	na	na	na	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	Tecnología	alcalino	
		Tipo	LR03 - AAA	
	Designación IEC	2LR11/45		
	Tensión nominal	3 V		
	Capacidad nominal	1460 mAh		
	Resistencia interna	0,6 Ω		
	RENDIMIENTO	Garantía	24 meses	
Vida útil en almacenamiento		Hasta 10 años*		
<i>* Valor válido a 20 °C en condiciones óptimas de almacenamiento. La tensión y la capacidad real en uso pueden verse afectadas por diversos factores: la temperatura, la corriente de descarga, el histórico del pack (e.g.: aplicación, almacenamiento), etc</i>				
DESCARGA	Rango de tensión de uso	0,9 V a 1,5 V		
	Tensión min en descarga	0,9 V		
	Corriente de descarga máxi	1460 mAh		
	ELECTRÓNICA DE CONTROL	Protección eléctrica	No	
	Corte tensión baja	No		
	Corriente max de corte	No		
<i>Estos dispositivos están concebidos para proteger el pack en caso de fallo del dispositivo. No deben usarse para controlar la descarga. Los circuitos de protección tienen un tiempo de repuesta de unos milisegundos.</i>				
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Dimensiones (+/- 2mm)	Largo	20,4 mm	
		Ancho	10,6 mm	
		Alto	45,6 mm	
	Peso (+/- 10%)	25,3 Gr		
	Protección mecánica	Manga retráctil		
	Largo cables (+/- 5mm)	100 mm		
Terminación	PHR			
CONDICIONES DE USO, DE ALMACENAMIENTO & DE TRANSPORTE	CONDICIONES DE USO	Temperatura de descarga	-18 °C a +50 °C	
		Temperatura de almacen.	10 °C a +25 °C	
	CONDICIONES DE ALMACEN.	Tasa de humedad	45 % - 85 %	
		Duración de almacen. máxi	10 Años	
		TRANSPORTE	Código UN	NA
	Clasificación ADR/RID	NA		
	Clasificación IMDG	NA		
	Clasificación IATA	NA		
	Capacidad en vatios-hora	4,38 Wh		
INSTRUCCIONES	MANIPULACIÓN	<i>Asegúrese de que los bornes de las baterías no estén en contacto entre ellos. Minimizar el riesgo de cortocircuito protegiendo los bornes.</i>		
	ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> No dejar al alcance de los niños Almacenar en un lugar que mantenga las baterías protegidas de la intemperie (lluvia, nieve,...) y de la exposición directa al sol Asegúrese de almacenar las baterías en un lugar seco Proteger contra cualquier riesgo de daño físico o contra cualquier exposición a solventes orgánicos y cualquier otros materiales incompatibles No almacenar las baterías a proximidad de fuentes de calor, de llamas directas o de chispas Asegúrese que las zonas de almacenamiento de las baterías estén ventiladas 		
	PUESTA EN SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar la batería y la conéctica: cables no dañados, batería no hinchada, olor a quemado, oxidación de los contactos, fugas... Respetar la polaridad Comprobar la temperatura después de su puesta en servicio: es anormal que la batería se caliente. <i>En caso de calentamiento anormal, desmonte la batería del dispositivo y realice el mantenimiento y el control de la batería y del equipo por un técnico especializado</i>		
	CASO DE PILAS DE LITIO METAL	<i>Estas pilas presentan riesgos de explosión en los siguientes casos: descarga profunda, forzamiento a 0V. Sustituir inmediatamente las pilas que presenten signos de niveles bajos de energía.</i>		
ADVERTENCIAS	NO INTENTAR CARGAR UNA BATERÍA NO RECARGABLE: RIESGO IMPORTANTE DE EXPLOSIÓN O DE FUGA			
	<ul style="list-style-type: none"> Consultar las instrucciones de uso de su dispositivo Usar únicamente en dispositivos compatibles Respetar las condiciones de almacenamiento. 			
	<ul style="list-style-type: none"> No usar si la batería está dañada, no arrojar al fuego, no agujerear, no desmontar o modificar, no desactivar los circuitos de protección que protegen la batería y el equipo 			
REF	Referencia catálogo			
	LOT	Número de lote		
		Dirección fabricante		
		Reciclar en estructuras oficiales de recuperación, reciclaje y valorización de los residuos		
		Consultado las instrucciones desmaterializadas antes de su utilización (eFU: electronic instruction for use: instrucciones de utilización desmaterializadas). Indica que el usuario debe consultar las		

		Ver instrucciones de utilización (con materializado), antes que el usuario pueda comenzar las instrucciones antes de su uso.
		fecha de producción
		Cumple con todas las regulaciones de la UE aplicables a este producto, incluido el reglamento 2023/1542

FICHA PRODUCTO

en espera de validación desde el 09/03/2026

IDENTIFICAZIONE DELLA BATTERIA PER DISPOSITIVO MEDICO	Tipo	Batteria non ricaricabile	
	Designazione commerciale	Batteria alcalina 2X AAA NX 3S1P ST1 3V 1460mAh FC	
	Referenza	MGA0065	
	EAN	3660766501080	
	Marca	NX	
	Batteria compatibile / originale	Compatibile	
	Confezione	Unitary	
Rinnovabile	sì		

UTILISATION RECOMMANDÉE

Seguire le istruzioni e le raccomandazioni specifiche indicate sulla documentazione tecnica a corredo

Marche	Fornitura	Modelli	PN
na	na	na	na

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	Tecnologia	alcalino
		Tipo	LR03 - AAA
	PRESTAZIONI	Designazione IEC	2LR11/45
		Tensione nominale	3 V
		Capacità nominale	1460 mAh
		Resistenza interna	0,6 Ω
	PRESTAZIONI	Garanzia	24 mesi
Durata di vita in stoccaggio		Fino a 10 anni*	

* Wert gültig bei 20 °C unter optimalen Lagerbedingungen. La tensione e la capacità reale durante l'utilizzo possono essere compromessi da diversi fattori come la temperatura, la corrente di scarica, la storia del pacco batteria

SCARICA	Tensione di utilizzo	0,9 V a 1,5 V
	Tensione minima in scarica	0,9 V
	Corrente di scarica massima	1460 mAh

ELETTRONICA DI CONTROLLO	Protezione elettrica	No
	Sezionamento bassa tensione	No
	Corrente massima di sezionamento	No




Questi apparecchi sono concepiti per proteggere il pacco batteria in caso di difetto. Non vanno utilizzati per controllare la scarica. I circuiti di protezione rispondono dopo qualche millisecondo.

CARATTERISTICHE MECCANICHE	Dimensioni (+/- 2mm)	Lunghezza	20,4 mm
		Larghezza	10,6 mm
		Spessore	45,6 mm
	Peso (+/- 10%)	25,3 Gr	
	Protezione meccanica	Manica termoretraibile	
	Lunghezza fili (+/- 5mm)	100 mm	
Terminali	PHR		

CONDIZIONI D'UTILIZZO, DI CONSERVAZIONE & DI TRASPORTO	CONDIZIONI D'UTILIZZO	Temperatura di scarica	-18 °C a +50 °C
	CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	Temperatura di inutilizzo	10 °C a +25 °C
		Tasso umidità	45 % - 85 %
		Durata inutilizzo massimo	10 Anni

CONDIZIONI D'UTILIZZO, DI CONSERVAZIONE & DI TRASPORTO	TRASPORTO	Codice UN	NA
		Classificazione ADR/RID	NA
		Classificazione IMDG	NA
		Classificazione IATA	NA
		Capacità in wattora	4,38 Wh

ISTRUZIONI	MANIPOLAZIONE	Verificare che i terminali non siano in contatto tra di loro. Abbassare il rischio di corto circuito proteggendo i terminali.
	CONSERVAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere fuori dalla portata dei bambini • Conservare sotto un tetto e proteggere contro l'esposizione diretta del sole, intemperie, pioggia e neve. • Prediligere gli ambienti secchi • Tenere lontano solventi e altri agenti chimici che possono interferire • Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, fuoco • Assicurarci che ci sia una buona ventilazione
	MESSA IN MOTO	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare batteria e fili: fili non rovinati, batterie non gonfie, odore di bruciato, ossidazione dei contatti. • Rispettare il senso dei poli • Controllare la temperatura una volta messa in servizio: in caso di surriscaldamento eccessivo, smontare la batteria e farla visionare da un tecnico con caricabatteria e apparecchio,
	CASI PILE LITIO METALLO	Queste pile presentano un rischio di esplosione nei seguenti casi: scarica profonda, forzatura a 0V. Sostituire immediatamente le pile se indicato il livello baso di carica.

	<p style="text-align: center;">AVVERTENZE</p>	<p>NON RICARICARE UNA BATTERIA NON RICARICABILE: RISCHIO EFFETTIVO DI ESPLOSIONE E DI FUORIUSCITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultare il foglietto illustrativo • Utilizzare unicamente negli apparecchi compatibili • Rispettare le condizioni di inutilizzo • Non utilizzare se la batteria è rovinata. Non bruciare, non perforare, non smontare, non modificare, i circuiti della protezione della batteria e dell'apparecchio: non disattivare.
<p>SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI</p>	<p>ETICETTADURA</p>	
	<p style="text-align: center;">REF</p>	<p>Referenza catalogo</p>
	<p style="text-align: center;">LOT</p>	<p>Numero lotto</p>
	<p style="text-align: center;"></p>	<p>Indirizzo del produttore</p>
	<p style="text-align: center;"></p>	<p>Da riciclare in apposite strutture</p>
	<p style="text-align: center;"></p>	<p>Consultate le istruzioni dematerializzate prima dell'uso (eIFU: electron ic instruction for use: istruzioni per l'uso dematerializzate). Indica che l'utente deve consultare le istruzioni prima dell'uso.</p>
	<p style="text-align: center;"></p>	<p>data di produzione</p>
<p style="text-align: center;"></p>	<p>conforme a tutte le normative UE applicabili a questo prodotto, incluso il regolamento 2023/1542</p>	

EIGENSCHAFTEN

gültig seit dem 09/03/2026

IDENTIFIZIERUNGSINFORMATION DER BATTERIE FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE

Typ	Nichtwiederaufladbarer Akku
Handelsbezeichnung	Alkaline Batterie ST1/SG/FC 3V 1460mAh *PAZ
Referenz	MGA0065
EAN	3660766501080
Marke	NX
Originalakku / Ersatzakku	Compatible
Verpackung	Unitary
Renovierbar	ja



Empfehlung

Bitte lesen Sie genau die Betriebsanleitungen und technische Dokumente der Geräte/Modelle, in denen den Akku verwendet wird.

Marke	Geräte	Modelle	PN / Seriennummer
na	na	na	na

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	Allgemeine technische Eigenschaften	Technologie	alkalisch
		Typ	LR03 - AAA
	LESTUNGSDATEN	IEC Bezeichnung	2LR11/45
		Nennspannung	3 V
		Nennleistung	1460 mAh
		Innenwiderstand Ω	0,6 Ω
	LESTUNGSDATEN	Gewährleistung	24 Monate
Lagerungslebensdauer		Bis zu 10 Jahre*	

Die richtige Spannung und Kapazität im Betrieb kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Temperatur, Entladestrom, Verpackungstyp (z. B. Anwendung, Lagerung).







MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	Entladung	Betriebsspannung	0,9 V bis 1,5 V
		Min. Spannung in der Entladung	0,9 V
		Max. Entladestrom	1460 mAh
	Steuerungselektronik	Elektrischer Schutz	Nein
		Stromausfall bei Niederspannung	Nein
		Stromausfall bei Hochspannung	Nein


Diese Geräte sind nur dazu bestimmt, das Paket im Falle von Hardwareausfällen zu schützen. Sie sollten nicht zur Kontrolle der Entladung verwendet werden. Die Schutzschaltungen haben eine Reaktionszeit von wenigen Millisekunden.








MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	Abmessungen (+/- 2mm)	Länge	20,4 mm
		Breite	10,6 mm
		Dicke	45,6 mm
	Kabelabschluss	Gewicht (+/- 10%)	25,3 Gr
		Mechanischer Schutz	Schrumpfschlauch
		Drahtlänge (+/- 5mm)	100 mm

NUTZUNGS-, LAGERUNGS-, TRANSPORTBEDINGUNGEN	NUTZUNGSBEDINGUNGEN	Entladungstemperatur	-18 °C bei +50 °C	
		LAGERUNGSBEDINGUNGEN	Lagerungstemperatur	10 °C bei +25 °C
	LAGERUNGSBEDINGUNGEN	Feuchtigkeitsgehalt	45 % - 85 %	
		Max. Lagerungsdauer	10 Jahre	
		TRANSPORT	UN Code	NA
			ADR/RID Klassifizierung	NA
	IMDG Klassifizierung		NA	
	IATA Klassifizierung		NA	
	TRANSPORT	Kapazität in Wattstunden	4,38 Wh	

ANWEISUNGEN	Handhabung	<i>Achten Sie darauf, dass die Batteriepole nicht miteinander in Berührung kommen. Minimieren Sie das Kurzschlussrisiko, indem Sie die Klemmen schützen.</i>
	Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. • Unter einem Dach aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung und ungünstigem Wetter, einschließlich Regen, Schnee und anderem Wetter, schützen. • Die Lagerbedingungen sollen trocken eingehalten werden • Schützen Sie sich vor jeglichem Risiko einer physischen Beschädigung oder Exposition gegenüber organischen Lösungsmitteln und anderen unverträglichen Materialien. • Lagern Sie Batterien nicht in der Nähe von Wärmequellen, direkten Flammen oder Funken. • Die Lagerungszone der Batterien soll gut belüftet sein.
	Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Batterie und die Anschlüsse: unbeschädigte Kabel, nicht aufgeblähte Batterie, Brandgeruch, Oxidation der Kontakte, Leckage. • Polarität beachten • Nach dem Gebrauch die Temperatur prüfen: Es ist nicht normal, dass sich der Akku erwärmt. Im Falle einer anomalen Erwärmung entfernen Sie den Akku aus dem Gerät und lassen Sie das Gerät und den Akku von einem Techniker überprüfen.
	In Fall einer Lithiummetall Zelle	<i>Diese Batterien bergen Explosionsgefahren in folgenden Fällen: Tiefentladung, 0V-Zwang. Ersetzen Sie die Batterien sofort, wenn das Niedrigwertsignal erscheint.</i>

		<p>WARNUNGEN</p> <p>VERSUCHEN SIE NICHT, EINE NICHT WIEDERAUFLADBARE BATTERIE AUFZULADEN: ERHEBLICHE EXPLOSIONSGEFAHR ODER AUSLAUFGEFAHR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beachten Sie die Anweisungen für Ihr Gerät. • Nur in kompatiblen Geräten verwenden. • Lagerbedingungen beachten. • Nicht verwenden, wenn der Akku beschädigt ist. Nicht verbrennen, bohren, zerlegen oder modifizieren, die Schutzschaltungen schützen den Akku und die Geräte: nicht deaktivieren.
<p>ÜBERSETZUNG DER SYMBOLE</p>	ETIKETTIERUNG	
		Warennummer
		Anschrift des Herstellers
		Zur Wiederverwertung in einer geeigneten Verwertungs- und Recyclingstruktur
		Vor der Verwendung dematerialisierte Anweisungen abgefragt (eFU: elektronische Anweisung for use: dematerialisierte Benutzungsanweisungen). Legt fest, dass der Benutzer vor der Benutzung die Anweisungen einsehen muss.
		Herstellungsdatum
	in overeenstemming met alle EU-regelgeving die op dit product van toepassing is, inclusief de verordening 2023/1542	

FICHA DO PRODUTO			válida a partir de 09/03/2026		
IDENTIFICAÇÃO DA BATERIA PARA DISPOSITIVO MÉDICO	Tipo	Bateria não recarregável			
	Designação comercial	BATERIA ALCALINA 2X AAA NX 2S1P ST1 3V 1460MAH PHR			
	Referência	MGA0065			
	EAN	3660766501080			
	Marca	NX			
	Bateria compatível / Original	Compatible			
	Acondicionamento	Unitary			
Renovável	sim				
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA					
<i>Siga as instruções e recomendações específicas para cada modelo, utilizando as instruções técnicas e os recursos de documentação dos dispositivos em que a bateria é utilizada</i>					
Marcas	Equipamento	Modelos	PN		
na	na	na	na		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS	Tecnologia	alcalino		
		Tipo	LR03 - AAA		
		Designação IEC	2LR11/45		
		Tensão nominal	3 V		
		Capacidade nominal	1460 mAh		
	Resistência interna Ω	0,6 Ω			
	DESEMPENHO	Garantia	24 meses		
Vida útil em armazenamento		Até 10 anos*			
<i>* Valor válido a 20 °C em condições ideais de armazenamento. A tensão e a capacidade real durante a utilização podem ser afetadas por vários fatores, especialmente a temperatura, a corrente de descarga, o histórico da embalagem (ex: utilização, armazenamento), etc.</i>					
DESCARREGAMENTO	Gama de tensão de funcionamento	0,9 V a 1,5 V			
	Tensão mínima de descarga	0,9 V			
	Corrente máxima de descarga	1460 mAh			
	ELECTRÓNICA DE CONTROLO	Proteção elétrica	Não		
	Corte de baixa tensão	Não			
	Corrente máxima de corte	Não			
<i>Estes dispositivos foram concebidos apenas para proteger a embalagem em caso de falha do equipamento. Não devem ser utilizados para controlar a descarga. Os circuitos de proteção têm um tempo de resposta de alguns milissegundos.</i>					
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS	Dimensões (+/- 2mm)	Longo	20,4 mm		
		Largura	10,6 mm		
		Alto	45,6 mm		
	Peso (+/- 10%)	25,3 Gr			
	Proteção mecânica	Manga retrátil			
	Comprimento do cabo (+/- 5mm)	100 mm			
Terminal	PHR				
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Gama de temperatura de descarga	-18 °C a +50 °C		
		Gama de temperatura de armazenamento	10 °C a +25 °C		
	CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	Gama de taxa de humidade	45 % - 85 %		
		Tempo máximo de armazenamento	10 Anos		
		TRANSPORTE	Código UN	NA	
			Classificação ADR/RID	NA	
Classificação IMDG	NA				
Classificação IATA	NA				
Capacidade em watt-hora	4,38 Wh				
INSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO	<i>Certificar-se de que os terminais da bateria não estão em contacto entre si. Minimizar o risco de curto-circuitos, protegendo os terminais.</i>			
	ARMAZENAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Manter fora do alcance das crianças Armazenar num local onde as baterias estejam protegidas das intempéries (chuva, neve,...) e da luz solar directa. Assegure-se de guardar as pilhas num local seco Proteger contra qualquer risco de danos físicos ou contra qualquer exposição a solventes orgânicos e quaisquer outros materiais incompatíveis. Não armazenar baterias perto de fontes de calor, chamas directas ou faíscas. Assegurar que as áreas de armazenamento de baterias são ventiladas. 			
	COMISSONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Verificar as baterias e os conetores: cabos danificados, bateria inchada, cheiro a queimado, oxidação dos conetores, fugas... Respeitar a polaridade Verificar a temperatura após a colocação em serviço: é anormal que a bateria aqueça. Em caso de aquecimento anormal, retirar a bateria do dispositivo e mandar fazer a manutenção e verificação da bateria e do equipamento por um técnico qualificado. 			
	CASO DE PILHAS DE LÍCIO METAL	<i>Estas baterias apresentam um risco de explosão nos seguintes casos: descarga profunda, forçando a 0V. Substituir imediatamente as baterias que mostrem sinais de baixos níveis de energia.</i>			
	ADVERTÊNCIAS	<p>NÃO TENTE CARREGAR UMA BATERIA NÃO RECARREGÁVEL: GRANDE RISCO DE EXPLOÇÃO OU DE FUGA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ler as instruções do dispositivo. Utilizar apenas em dispositivos compatíveis. Respeitar as condições de carga e de armazenamento. Não utilizar se a bateria estiver danificada. Não queimar, furar, desmontar ou modificar. <p>Os circuitos de proteção protegem a bateria e o equipamento: não devem ser desativados.</p>			

EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS	ETIQUETAGEM	
		Referência do catálogo
		Número do lote
		Endereço do fabricante
		Reciclar numa estrutura adequada de aproveitamento e reciclagem
		Consultou as instruções desmaterializadas antes da utilização (eFU: instrução electrónica de utilização). Indica que o utilizador deve consultar as instruções antes de utilizar.
		data de produção
		de acordo com todos os regulamentos da UE aplicáveis a este produto, incluindo o Regulamento 2023/1542